

Garant GRIDLINE

Stalčių korpusas 16G su ratukais, 12×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 500/4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927315 500/4
GTIN	4062406108410
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Su juodu ABS plastiko apvalkalu ir 2K-Haptoprene® stumiamąja rankena. Su 2 fiksuotais ir nulenkiama ratukais (nulenkiama ratukai su fiksatoriumi ratukams ir stabdžiu) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelti triukšmo ir saugo sriegius. **Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301 – 920316.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga nepalieka žymių
Plotis	420 mm
Krašto ribotuvas	4-pusis
Dėklas	taip
ComfortClose	ne
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Gylis	740 mm
Svoris	53,6 kg
Aukštis	700 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
su pakeltu kraštu	taip
Ratuko Ø	125 mm
Durų skaičius	0
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių skaičius	4
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Naud. aukštis	425 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	12×20

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

Priedai

Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 100 mm	927505 100
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12	951020 12
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 200 mm	927505 200
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 50 mm	927505 50
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 75 mm	927505 75
Stumdomas korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui Korpuso aukštis 500 mm	927430 500
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21