

Garant GRIDLINE

**Stalčių korpusas 16G su ratukais, 12×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 500/5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927315 500/5
GTIN	4062406108427
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Su juodu ABS plastiko apvalkalu ir 2K-Haptoprene® stumiamąja rankena. Su 2 fiksuotais ir nulenkiama ratukais (nulenkiama ratukai su fiksuotais ratukams ir stabdžiu) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelti triukšmo ir saugo sriegius. **Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 125

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301 – 920316.

**Techninis aprašymas**

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Ratuko Ø	125 mm
Stalčių skaičius	5
Ratukai nepalieka žymių	taip
Plotis	420 mm
Krašto ribotuvas	4-pusis
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Naud. aukštis	425 mm
Svoris	59,6 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
ComfortClose	ne
Dėklas	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Rato medžiaga	Poliuretano danga nepalieka žymių
su pakeltu kraštu	taip
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Aukštis	700 mm
Gylis	740 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
maksimali keliamoji galia	600 kg
Durų skaičius	0
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	12×20

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

## Priedai

Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12	951020 12
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 125 mm	927505 125
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 75 mm	927505 75
Stumdomas korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui Korpuso aukštis 500 mm	927430 500
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21