

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuvui, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927321 900
GTIN	4062406108502
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas **kaištine cilindrine spyna**. Stalčius nerakinamas.

Tinka GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisui Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustuviu Nr.967100 dyd.120 (kartu netiekiami).

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Plotis	400 mm
Svoris	42,3 kg
Stalčių skaičius	1
Gylis	650 mm

Aukštis	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Naudingas plotis	280 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Naud. aukštis	670 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
medžiagos storis	1 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvių žiaunų plotis 120 mm	967565 120
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Paralelinis spaustuvas Žiaunų plotis 120 mm	967100 120
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12	951020 12