

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G su užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisu bei spaustu, Aukštis: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927320 600
GTIN	4062406108434
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas **kaištine cilindrine spyna**. Stalčius nerakinamas.

Su GARANT nulenkimu ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustu Nr.967100 dyd.120.

**Komplektacija:**

Durų aukštis mm: 525

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Plotis	400 mm
Aukštis	600 mm
Svoris	43,5 kg

Gylis	650 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Naud. aukštis	570 mm
Naudingas plotis	280 mm
medžiagos storis	1 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

## Priedai

Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvių žiaunų plotis 120 mm	967565 120
Paralelinis spaustuvas Žiaunų plotis 120 mm	967100 120
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12