

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G su užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisu bei spaustuviu,
Aukštis: 700mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

927320 700

GTIN

4062406108441

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas **kaištine cilindrine spyna**.
Stalčius nerakinamas.

Su GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustuviu
Nr.967100 dyd.120.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 625

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016,
**dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos
RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Gylis

650 mm

Aukštis

700 mm

Plotis

400 mm

Svoris	46,6 kg
Naudingas plotis	280 mm
Naud. aukštis	670 mm
Naudingasis gylis	600 mm
medžiagos storis	1 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvių žiaunų plotis 120 mm	967565 120
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Paralelinis spaustuvas Žiaunų plotis 120 mm	967100 120