

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisu bei spaustu, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927320 800
GTIN	4062406108458
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas **kaištine cilindrine spyna**. Stalčius nerakinamas.

Su GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustu Nr.967100 dyd.120.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 150

Durų aukštis mm: 525

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	1
Plotis	400 mm

Aukštis	800 mm
Gylis	650 mm
Svoris	58,8 kg
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Naud. aukštis	570 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Naudingas plotis	280 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
medžiagos storis	1 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12	951020 12
Paralelinis spaustuvas Žiaunų plotis 120 mm	967100 120
Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvų žiaunų plotis 120 mm	967565 120
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuvui Aukštis 800 mm	927321 800