

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G su užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisu bei spaustuviu,  
Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927320 900
GTIN	4062406108465
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas **kaištine cilindrine spyna**.  
Stalčius nerakinamas.

Su GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustuviu  
Nr.967100 dyd.120.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 150

Durų aukštis mm: 625

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016,  
**dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos  
RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Plotis	400 mm
Aukštis	900 mm

Stalčių skaičius	1
Gylis	650 mm
Svoris	61,9 kg
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Naudingas plotis	280 mm
Naud. aukštis	670 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
medžiagos storis	1 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

## Priedai

Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12	951020 12
Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvių žiaunų plotis 120 mm	967565 120
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Paralelinis spaustuvas Žiaunų plotis 120 mm	967100 120
Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuviui Aukštis 900 mm	927321 900