

Garant GRIDLINE

Korpusas su žarnų vyniotuvu, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927328 900 |
| GTIN | 4062406108618 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas.

Papildomai su srovės moduliais 2 × Nr. 928470 dyd. DE250V/1, žarnų ir kabelių vyniotuvus įmontuotas korpuso dugne. Kabelių vyniotuvo ilgis 10 m. Žarnų vyniotuvo ilgis 10 m.

Jungtis NW 7,2 greitojo keitimo ir kištukinė mova. Su greitojo keitimo mova. Slėgis maks. 12 bar.

Su papildomu tuščiu skydeliu papildomų 3 modulių tvirtinimui.

Komplektacija:

Modulis Nr. 928470: 2 × dyd. DE250V/1; 1 × dyd. 0/1 ir 0/3

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Pastaba:

Individualiai komplektuojama su moduliais Nr. 928470. Neviršykite maksimalaus modulių skaičiaus.

Techninis aprašymas

| | |
|---------|--------|
| Gylis | 650 mm |
| Aukštis | 900 mm |

| | |
|------------------------|---|
| Svoris | 32,4 kg |
| Plotis | 400 mm |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema |
| Nominalioji įtampa | 250 V |
| F tipo kištukų kiekis | 2 |
| Kištuko tipas | F |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Maitinimo modulis |

Priedai

| | |
|--|-----------------|
| Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/1 | 928470 0/1 |
| Maitinimo lizdų modulis Modulis DE250V/1 | 928470 DE250V/1 |