

Garant GRIDLINE

**Korpusas su laido vyniotuvu, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927327 900
GTIN	4062406108571
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas.

Papildomai su srovės moduliais 2 × Nr. 928470 dyd. DE250V/1, žarnų ir kabelių vyniotuvas įmontuotas korpuso dugne. Kabelių vyniotuvo ilgis 10 m. Žarnų vyniotuvo ilgis 10 m. Su papildomu tuščiu skydeliu papildomų 3 modulių tvirtinimui.

**Komplektacija:**

Modulis Nr. 928470: 2 × dyd. DE250V/1; 1 × dyd. 0/1 ir 0/3

**Spalva:**

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

**Pastaba:**

Individualiai komplektuojama su moduliais Nr. 928470. Neviršykite maksimalaus modulių skaičiaus.

**Techninis aprašymas**

Gylis	650 mm
Aukštis	900 mm

Svoris	32,4 kg
Plotis	400 mm
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
F tipo kištukų kiekis	2
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Kištuko tipas	F
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

## Priedai

Maitinimo lizdų modulis Modulis DE250V/1	928470 DE250V/1
Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/1	928470 0/1