

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su srovės ir suspausto oro moduliais, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927325 900
GTIN	4062406108533
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas.

Papildyti srovės ir suspausto oro moduliais: 2 × moduliai Nr. 928470 dyd. DE250V/1, 1 × modulis Nr. 928470 dyd. AIR/S.

Komplektacija:

Modulis Nr. 928470.: 2 × dyd. DE250V/1; 1 × dyd. AIR/S; 1 × dyd. 0/3

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035. Durys antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu.**

Pastaba:

Individualiai komplektuojama su moduliais Nr. 928470. Neviršykite maksimalaus modulių skaičiaus.

Techninis aprašymas

Plotis	400 mm
Aukštis	900 mm
Gylis	650 mm

Svoris	26,9 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
F tipo kištukų kiekis	2
Kištuko tipas	F
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

Priedai

Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/2	928470 0/2
Maitinimo lizdų modulis Modulis AIR/S	928470 AIR/S
Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/1	928470 0/1
Maitinimo lizdų modulis Modulis DE250V/1	928470 DE250V/1
Modulis Modulis AIR/S	933913 AIR/S