

Garant GRIDLINE

**Korpusas su laidų ir žarnų vyniotuvu, Aukštis: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927329 600
GTIN	4062406108625
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas.

Papildomai su srovės moduliais 2 × Nr. 928470 dyd. DE250V/1, žarnų ir kabelių vyniotuvai įmontuoti korpuso dugne. Kabelių vyniotuvo ilgis 10 m. Žarnų vyniotuvo ilgis 10 m.

Jungtis NW 7,2 greitojo keitimo ir kištukinė mova. Su greitojo keitimo mova. Slėgis maks. 12 bar.

**Komplektacija:**

Modulis Nr. 928470: 2 × dyd. DE250V/1; 1 × dyd. 0/1

**Spalva:**

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

**Pastaba:**

Individualiai komplektuojama su moduliais Nr. 928470. Neviršykite maksimalaus modulių skaičiaus.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	600 mm
Plotis	400 mm

Gylis	650 mm
Svoris	31,4 kg
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
F tipo kištukų kiekis	2
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Kištuko tipas	F
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

## Priedai

Maitinimo lizdų modulis Modulis DE250V/1	928470 DE250V/1
Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/1	928470 0/1