

Garant GRIDLINE

Korpusas su laido vyniotuvu, Aukštis: 600mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927327 600
GTIN	4062406108540
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas.

Papildomai su srovės moduliais 2 × Nr. 928470 dyd. DE250V/1, žarnų ir kabelių vyniotuvus įmontuotas korpuso dugne. Kabelių vyniotuvo ilgis 10 m. Žarnų vyniotuvo ilgis 10 m.

Komplektacija:

Modulis Nr. 928470: 2 × dyd. DE250V/1; 1 × dyd. 0/1

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė tamsiai pilkos spalvos RAL 7016,

dengta milteliais.**Pastaba:**

Individualiai komplektuojama su moduliais Nr. 928470. Neviršykite maksimalaus modulių skaičiaus.

Techninis aprašymas

Svoris	25,4 kg
Aukštis	600 mm
Gylis	650 mm

Plotis	400 mm
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
F tipo kištukų kiekis	2
Kištuko tipas	F
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

Priedai

Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/1	928470 0/1
Maitinimo lizdų modulis Modulis DE250V/1	928470 DE250V/1