

HOLEX**Šlifavimo mova, kūginė (A), grūdelių dydis 40 rupi, Maks. įvorės Ø × plotis: 36X60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553850 36X60
GTIN	4045197722959
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.

Korundas (A) universaliam šlifavimui.

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnę kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Techninis aprašymas

Movos plotis	60 mm
maksimalus movosØ	36 mm
Grūdėtumas	40
Smulkumo laipsnis	grubus
Šlifavimo priemonės	Korundas

Šlifavimo priemonių kodas	A
Movos forma	kūginis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, kūginis, koto Ø 6 mm
Maksimalus Ø × galvos ilgis 36X60 mm

553830 36X60