

HOLEX

ER įspraustinė Forma AD, SK 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300505 25
GTIN	4062406108700
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

HOLEX –

Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min⁻¹, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹).

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 25

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 25

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
---------------------------------	--------

Išorinis Ø D	42 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	25
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-16 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 25	309617 25
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309413 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309375 14
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309447 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309373 10
	308670 40M

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309411 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309373 2
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 25	309610 25
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309373 13
ER cangių rinkinys HP su tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309373 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309411 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mm su tarpine	309022
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309447 7
Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309745 25
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309413 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309413 11
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309413 7
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309409 11
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309447 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309413 9
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309375 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
	309430 7

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309411 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309374 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309373 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309374 10
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309375 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309409 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309373 3
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309375 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER užveržimo veržlė su slystamuuju guoliu Skirta ER 25	309612 25
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309447 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309373 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309411 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309447 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309374 15
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309411 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309373 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309411 12
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
	308625 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309373 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309447 5
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine	309244
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309374 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309373 14
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309375 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309374 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309375 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309374 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309373 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309411 11

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER užveržimo veržlė Skirta ER 25	309580 25
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309374 7
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309413 6
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309409 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309373 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309374 13
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais	309245
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309373 15
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309374 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309373 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309374 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309374 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309374 16
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
	309430 4,5

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309374 6

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309413 12

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309447 6

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309411 10

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309374 12

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309413 14

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309411 8

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309373 12

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309447 4