



## Pereinamoji įvorė SK / MK išstūmikliui, forma AD, BT 50, MK vidinis: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	303087 2
GTIN	4062406109264
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius **su MK kotu.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806.

Radialinio mušimo tikslumas:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Išorinis  $\varnothing D$ : 32 mm

### Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D$	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Laikiklis	BT 50
Norma	DIN 6383
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 8 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

## Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308780 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50