

**Pereinamoji įvorė SK / MK išstūmikliui, forma AD, BT 50, MK vidinis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303087 4
GTIN	4062406109288
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius **su MK kotu.**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 8 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 95 mm

Išorinis $\varnothing D$: 48 mm

Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D$	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Laikiklis	BT 50
Norma	DIN 6383
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 8 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308780 50