



Pereinamoji įvorė SK / MK išstūmikliui, forma AD, BT 40, MK vidinis: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	303082 3
GTIN	4062406109233
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius **su MK kotu**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 8 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis $\varnothing D$: 40 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Išorinis $\varnothing D$	40 mm
Laikiklis	BT 40
Norma	DIN 6383
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min^{-1}

Radialinio mušimo tikslumas	≤8 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

Priedai

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
	308810 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308804 40