

**Pereinamoji įvorė SK / MK priveržimo sriegiui, forma A, BT 40, MK vidinis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303092 4
GTIN	4062406109417
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius **su MK kotu**.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806.

Radialinio mušimo tikslumas:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 95 mm

Išorinis  $\varnothing D$ : 48 mm

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Išorinis $\varnothing D$	48 mm
Laikiklis	BT 40
Norma	DIN 6383
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 8 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
	308812 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308804 40