



ER įspraustinė Forma AD, SK 50 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300615 16
GTIN	4062406109615
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

HOLEX –

Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min⁻¹, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹).

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 16

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 16

Techninis aprašymas

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16
---	----

Išorinis Ø D	28 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	16
Laikiklis	SK 50 A = 160
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309445 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 16	309610 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER canginėms įspraustinėms Skirta ER 16	309617 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 16	309612 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309445 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309404 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309445 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309403 6
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309404 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309403 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309403 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309445 4,5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309402 4
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
ER užveržimo veržlė Skirta ER 16	309580 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309403 9
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309445 3,5
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309402 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309403 8
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
	309445 2

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm 308920 10

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm 308921 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm 308920 9

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus
užveržimo Ø d 7 mm 309404 7

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 3 mm 309445 3

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50 308740 50

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm 309445 2,8

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50 308605 50

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d
4,5 mm 309403 4,5

Dinamometrinis raktas su perjungiamo terkšle Maksimalus
sukimo momentas 200 Nm 656050 200