

Garant GRIDLINE

Šoninė sienelė, Stalčius 20G gylis, Tinka šoninių rėmų aukščiui: 2500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935510 2500
GTIN	4062406109578
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Paskirtis:**

Šonams uždengti, lakštinis plienas užlenktais kraštais, 30 mm pločio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Kai uždedama šoninė sienelė, tada stovo rėmo vidinėje pusėje reikia tik vienos apdailos sienelės iš lakštinio plieno Nr. 935040; 935045 arba galinės apdailos detalės Nr. 935442; 935462.

Stabilumui užtvirtinti rekomenduojame stelažo dešinėje ir kairėje sumontuoti po šoninę sienelę.

Techninis aprašymas

tinka skersinių aukščiui	2500 mm
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Stalčius 20G gylis

Gylis	610 mm
Produkto rūšis	Šoninė sienelė