

Garant GRIDLINE

**Atviras korpusas su ištisine lentyna iš lakšto, Aukštis: 700mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927400 700
GTIN	4062406109660
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Atviras korpusas 16G iš tvirtos plieninės konstrukcijos, dugnas bei lentynos iš vientisos skardos.

**Tinka:**

Ready-to-go darbataliai

**Komplektacija:**

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas milteliais**. Dugno skarda ir lentynos cinkuotos.

**Techninis aprašymas**

Svoris	19,7 kg
Aukštis	700 mm
Plotis	400 mm
Naudingas plotis	350 mm
Gylis	650 mm

medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Ištraukiama lentyna Tipas 1	927510 1
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12
Cinkuota lentyna Tipas 1	927515 1