

Garant GRIDLINE

Stalčius, 12×20G, Stalčių aukštis: 100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927500 100
GTIN	4062406109790
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su tvarkymo sistemomis.

Tinka:

Visi korpusai 16G.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naud. aukštis	75 mm
Priekio aukštis	100 mm
Svoris	7,5 kg
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Naudingasis plotis G	12
Naudingasis gylis G	20
Paskirtis	Darbastalio korpusas
Naudingasis gylis	500 mm

Naudingas plotis	300 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Stalčius