

Garant GRIDLINE

**Stumdomas korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui, 12×20G,
Korpuso aukštis: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927430 500
GTIN	4062406109738
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 16G su ratukais, individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Su ABS plastikine lentyna ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais Ø 125 mm, su poliuretano danga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Korpusas gali būti derinamas tik su stalčiais Nr. 927505!

Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301 – 920316.

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Ratukai nepalieka žymių	taip
Plotis	400 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
ComfortClose	ne
Durų skaičius	0
Svoris	22,8 kg
Aukštis	700 mm
Stalčių skaičius	0
su pakeltu kraštu	taip
Gylis	650 mm
Naud. aukštis	425 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21