

Garant GRIDLINE

**Stalčius, 12×20G, Stalčių aukštis: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927500 50
GTIN	4062406109776
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su tvarkymo sistemomis.

**Tinka:**

Visi korpusai 16G.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	25 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Priekio aukštis	50 mm
Svoris	6,7 kg
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Naudingasis plotis G	12
Naudingasis gylis G	20
Paskirtis	Darbastalio korpusas
Naudingasis gylis	500 mm

Naudingas plotis	300 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Stalčius