

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 200/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 125

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiųpriekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Svoris	19,1 kg
Gylis	650 mm
Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
stalčių priekio aukštis	125 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	125 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm

Stalčių skaičius	1
Stalčių naudingasis plotis G	20
Naudingas plotis	550 mm
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Naud. aukštis	125 mm
Aukštis	200 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Varžtų rinkinys GridLine darbastaliams Tipas 1	927093 1
Korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui, su stalčiais Aukštis 200 mm	927720 200
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10