

Garant GRIDLINE

Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu, 12×20G, Stalčių aukštis: 125mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927505 125
GTIN	4062406109882
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su tvarkymo sistemomis.

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtina visiems montavimo vežimėliams arba stumdomiems darbastaliams ir korpusams.

Tinka:

Visi korpusai 16G.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Priekio aukštis	125 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naud. aukštis	100 mm
Svoris	8 kg
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka

Naudingasis gylis G	20
Naudingasis plotis G	12
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	300 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12

951020 12