

HOLEX**SK laikiklis, SK / gręžimo patrono kūgis: 40/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintas ir nušlifluotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Precizinio tikslumo įspraustinės su SK kūgiu.

Kūginė įspraustinė pagal DIN 69871 A, su sriegiu užtraukimo varžtui.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui frezavimo staklėse su SK kūgiu. Su vidiniu priveržimo sriegiu M16 **ir žiediniu grioveliu automatiniam užtraukimui** (pvz.: Maho, Deckel, Mikron ir t. t., taip pat tinka ir visoms standartinėms staklėms **su rankiniu užveržimu**).

Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Techninis aprašymas

Kūgio SK dydis	40
Kūgio Ø D	15,733 mm
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 16
Tinkamų kotų spalvinis žymėjimas	SK 40
Vidinis priveržimo sriegis	M16
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis

