

HOLEX**SK laikiklis, SK / gręžimo patrono kūgis: 50/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintas ir nušlifluotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Precizinio tikslumo įspraustinės su SK kūgiu.

Kūginė įspraustinė pagal DIN 69871 A, su sriegiu užtraukimo varžtui.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui frezavimo staklėse su SK kūgiu.

Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Techninis aprašymas

Kūgio SK dydis	50
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 16
Tinkamų kotų spalvinis žymėjimas	SK 50
Vidinis priveržimo sriegis	M24
Kūgio Ø D	15,733 mm
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis

