

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 900/7**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927600 900/7
GTIN	4062406110147
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiųpriekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Naudingas plotis	550 mm
Stalčių skaičius	7
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	800 mm

Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Svoris	88 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Aukštis	900 mm
Gylis	650 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui, su stalčiais Aukštis 900 mm	927720 900
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10