

**HOLEX****SK laikiklis, SK / gręžimo patrono kūgis: 40/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342886 40/16
GTIN	4062406109370
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

**Užgrūdintas ir nušlifluotas.** Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.

Precizinio tikslumo įspraustinės su SK kūgiu.

**Paskirtis:**

Gręžimo patrono tvirtinimui frezavimo staklėse su SK kūgiu. Su vidiniu priveržimo sriegiu M16 **ir žiediniu grioveliu automatiniam užtraukimui** (pvz.: Maho, Deckel, Mikron ir t. t., taip pat tinka ir visoms standartinėms staklėms **su rankiniu užveržimu**).

**Standartas:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Techninis aprašymas**

Kūgio Ø D	15,733 mm
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 16
Kūgio SK dydis	40
Vidinis priveržimo sriegis	M16
Tinkamų kotų spalvinis žymėjimas	SK 40
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis

