

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 800/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927610 800/2
GTIN	4062406110260
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Durų tvirtinimas	dešininiai
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	150 mm
Naudingas plotis	550 mm
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Durų skaičius	1
Svoris	50 kg
Durų aukštis	525 mm
Gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	800 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių skaičius	2
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis / durų aukštis 800/525 mm	927725 800/525
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10