

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 900/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

927610 900/2

GTIN

4062406110277

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75

Durų aukštis mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	20
Durų aukštis	625 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	150 mm
Durelių naudingasis aukštis	625 mm
Stalčių skaičius	2
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Aukštis	900 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Durų skaičius	1
Gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Svoris	52 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Durų tvirtinimas	dešininiai
Naudingas plotis	550 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis / durų aukštis 900/625 mm	927725 900/625
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10