

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 300/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiųprieikis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių skaičius	2
Naudingasis aukštis stalčiams	225 mm
Naud. aukštis	225 mm
Plotis	600 mm
Naudingas plotis	550 mm
Gylis	650 mm

Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Svoris	30 kg
Aukštis	300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Durų skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Varžtų rinkinys GridLine darbastaliams Tipas 1	927093 1
Korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui, su stalčiais Aukštis 300 mm	927720 300
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10