

Garant GRIDLINE

## Centrinis užraktas, kai aukštis nestandartinis, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	935595 1
GTIN	4062406110253
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### Modelis:

Sudarytas iš aklės su **cilindrine spyna** ir 2 raktais bei rakinamosios svirties, lentynoms Nr. 935110 – 935121, kai sekcijos gylis 20G, lentynoms Nr. 935130, -935161, kai sekcijos gylis 24G.

#### Pastaba:

- **Stalčiams / ištraukiamoms lentynoms reikalingas centrinis užraktas, nes jis atstoja ir atskirą stalčių fiksatorių.**
- **Centrinio užrakto nebegalima įstatyti vėliau.**
- **Prie užsakymo pridėkite eskizą, kaip turėtų atrodyti Jūsų pageidaujamos spintos.**
- **Maksimalus užrakto strypo aukštis 1900 mm.**

### Techninis aprašymas

Specialus aukštis centriniam užraktui	taip
Komplekte yra cilindrinė spyna su 2 raktais, šerdis su rakinamaisiais strypeliais	taip
Ypatybė	Integravimas vėliau negalimas
Paskirtis	Stelažas su stalčiais

medžiagos storis	1,2 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Centrinis užraktas

---

## Priedai

94 grupės stalčių blokų spynos aklė be apyraktės	914236
--	--------