

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 900/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Durų aukštis	525 mm
Aukštis	900 mm
Durų tvirtinimas	dešininiai
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Plotis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	250 mm
Svoris	61 kg
Gylis	650 mm
Durų skaičius	1
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis plotis G	20
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
Stalčių skaičius	3
Naudingas plotis	550 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis / durų aukštis 900/525 mm	927725 900/525
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10