

Garant GRIDLINE

## Centrinis užraktas, kai aukštis standartinis, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	935590 1
GTIN	4062406110239
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### Modelis:

Sudarytas iš aklės su **cilindrine spyna** ir 2 raktais bei rakinamosios svirties, lentynoms Nr. 935110 – 935121, kai sekcijos gylis 20G, lentynoms Nr. 935130, -935161, kai sekcijos gylis 24G.

Šiems **standartiniams aukščiams:**

**700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm.**

Kai **standartinis naudingasis aukštis** yra:

**600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1400 mm.**

#### Pastaba:

- **Stalčiams / ištraukiamoms lentynoms reikalingas centrinis užraktas, nes jis atstoja ir atskirą stalčių fiksatorių.**
- **Centrinio užrakto nebegalima įstatyti vėliau.**
- **Prie užsakymo pridėkite eskizą, kaip turėtų atrodyti Jūsų pageidaujamos spintos.**
- **Maksimalus užrakto strypo aukštis 1900 mm.**

### Techninis aprašymas

Ypatybė	Integravimas vėliau negalimas
Komplekte yra cilindrinė spyna su 2 raktais, šerdis su rakinamaisiais strypeliais	taip

Standartinis aukštis centriniam užraktui 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm	taip
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Centrinis užraktas

## Priedai

94 grupės stalčių blokų spynos aklė be apyraktės	914236
--	--------