

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su durimis ir dešinine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 600**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927615 600
GTIN	4062406110291
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Naudingas plotis	550 mm
Durelių naudingasis aukštis	525 mm

Gylis	650 mm
Durų tvirtinimas	dešininiai
Durų skaičius	1
Stalčių skaičius	0
Aukštis	600 mm
Svoris	26 kg
Plotis	600 mm
Naud. aukštis	525 mm
Durų aukštis	525 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Tvirta cinkuota lentyna Tipas 1	927815 1
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12
Ištraukiama lentyna Tipas 1	927810 1
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12