

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su durimis ir dešinine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 800**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927615 800
GTIN	4062406110314
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 700

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Durelių naudingasis aukštis	700 mm
Durų skaičius	1

Naud. aukštis	700 mm
Plotis	600 mm
Svoris	31 kg
Durų tvirtinimas	dešininiai
Gylis	650 mm
Aukštis	800 mm
Durų aukštis	700 mm
Stalčių skaičius	0
Naudingas plotis	550 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Tvirta cinkuota lentyna Tipas 1	927815 1
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12
Ištraukiama lentyna Tipas 1	927810 1