

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis ir dešinine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 700****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927615 700    |
| GTIN             | 4062406110307 |
| Produktų klasė   | 9GG           |

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

**Komplektacija:**

Durų aukštis mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbostaliams.

**Techninis aprašymas**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Svoris           | 28 kg |
| Stalčių skaičius | 0     |

|  |   |
|--|---|
| Gylis  | 650 mm  |
| Plotis   | 600 mm  |
| Durų aukštis                                     | 625 mm  |
| Durų tvirtinimas                                 | dešininiai  |
| Naud. aukštis                                    | 625 mm  |
| Durų skaičius                                    | 1   |
| Aukštis  | 700 mm  |
| Durelių naudingasis aukštis                      | 625 mm  |
| Naudingas plotis                                 | 550 mm  |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg   |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)            | 100 %   |
| Durų atidarymo kampas                            | 180 laipsniai   |
| Cilindrinė spyna                                 | modulinė apyraktė   |
| Spalvos pasirinkimas                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                                   | Darbastalio korpusas  |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12 | 914226 KO12 |
|---|-------------|