

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su durimis ir dešinine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 900**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927615 900
GTIN	4062406110321
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 800

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbostaliams.

Techninis aprašymas

Durų tvirtinimas	dešininiai
Gylis	650 mm

Naud. aukštis	800 mm
Plotis	600 mm
Svoris	34 kg
Aukštis	900 mm
Durų skaičius	1
Durų aukštis	800 mm
Durelių naudingasis aukštis	800 mm
Stalčių skaičius	0
Naudingas plotis	550 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12
Ištraukiama lentyna Tipas 1	927810 1
Tvirta cinkuota lentyna Tipas 1	927815 1