


**Garant****ER užveržimo veržlė High Speed, Skirta ER: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309610 11
GTIN	4062406110031
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, **padidėtų užveržimo jėga**, atsparumas susidėvimui ir korozijai. **Su šešiabriauniu SW 17.**

**Tinka:**

Visos standartinės ER cangės.

**Priedai pasirinktinai:**

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

**Pastaba:**

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

**Techninis aprašymas**

maksimalus užveržimo momentas	40 Nm
Sriegis	M14×0,75
Rakto dydis SW	17 mm
Išorinis Ø D	19 mm

Bendras ilgis L	12 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė