



## OZ spraustinė, SK 40, Užspaudimo ribos: 2-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu.

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui OZ spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 10897.

#### Priedai pasirinktinai:

OZ užspaudimo įvorės Nr. 309540 – 309560, rinkinys Nr. 309562 (tipas 462 E) 2 – 25 dydžiams, kablins raktas Nr. 628400.

### Techninis aprašymas

Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670	2 - 25
Išorinis $\varnothing$ D	60 mm
tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	58/62
Sriegis M	M16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Bendras ilgis L	163 mm
Užspaudimo $\varnothing$ D <sub>1</sub>	1-16 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 2080

Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produkto rūšis	Įspraustinė