

HOLEX**ER įspraustinė, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302485 40
GTIN	4062406110628
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER / ESX spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 15488-B.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308981–309040, ER rinkiniai Nr. 309024–309320, užveržimo raktai Nr. 309680–309740.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 3 \mu\text{m}$

Užspaudimo ribos: 4 - 26 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Išorinis \varnothing D: 63 mm

Sriegis M: M16

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 40

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing D	63 mm
Sriegis M	M16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	40
Užspaudimo ribos	4 - 26 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 2080

Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produkto rūšis	Įspraustinė