

**Weldon įspraustinė, SK 50, Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302435 6
GTIN	4062406110109
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Sriegis M	M24
Bendras ilgis L	190 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Laikiklis	SK 50
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm

309900 6