

**Weldon įspraustinė, SK 40, Užveržimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302425 16     |
| GTIN             | 4062406110086 |
| Produktų klasė   | 32A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Techninis aprašymas**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>             | 16 mm              |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo         | 63 mm              |
| Bendras ilgis L                         | 156 mm             |
| Sriegis M                               | M16                |
| Išorinis Ø D                            | 48 mm              |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16                 |
| Laikiklis                               | SK 40              |
| Norma                                   | DIN 6359           |
| Laikiklio norma                         | DIN 2080           |
| Radialinio mušimo tikslumas             | ≤3 µm              |
| Produkto rūšis                          | Weldon įspraustinė |

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm

309900 16