

**Weldon įspraustinė, SK 40, Užveržimo Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302425 8
GTIN	4062406110055
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	28 mm
Sriegis M	M16
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	143 mm
Laikiklis	SK 40
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 8 mm

309900 8