

**ER įspraustinė, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302485 25
GTIN	4062406110604
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER / ESX spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 15488-B.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308981–309040, ER rinkiniai Nr. 309024–309320, užveržimo raktai Nr. 309680–309740.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 3 \mu\text{m}$

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 50 mm

Išorinis $\varnothing D$: 42 mm

Sriegis M: M16

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 25

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Išorinis $\varnothing D$	42 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	25
Sriegis M	M16
Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-16 mm
Laikiklis	SK 40

Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produkto rūšis	Įspraustinė