

HOLEX**ER įspraustinė, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302485 32
GTIN	4062406110611
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER / ESX spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 15488-B.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308981–309040, ER rinkiniai Nr. 309024–309320, užveržimo raktai Nr. 309680–309740.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 3 \mu\text{m}$

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Išorinis $\varnothing D$: 50 mm

Sriegis M: M16

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 32

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis $\varnothing D$	50 mm
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	32
Sriegis M	M16
Užspaudimo $\varnothing D_1$	2-20 mm
Laikiklis	SK 40

Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produkto rūšis	Įspraustinė