

Garant
ER cangių įspraustinė Mini suploninta, HSK-A 100 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11

Užsakymo data

Užsakymo numeris	305723 11
GTIN	4062406110734
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui.
- Su aušinimo kanalu (= ER11).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹) High-Speed ER-Mini veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.

Pjovimo technika: HSC

Išorinis Ø D: 16 mm

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650: 11

Techninis aprašymas

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650	11
Išorinis Ø D	16 mm
Darbinis ilgis l _N	111 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309369 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308881 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309368 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309368 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309368 2
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309368 3
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309369 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308881 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308918 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308918 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309368 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308881 6

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309368 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309369 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308918 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308918 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309368 7
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309369 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308918 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308881 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308881 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308918 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308881 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308881 3