

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas 3°, BT 40 A = 90, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303443 8
GTIN	4062406110673
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
- Ypač siaura konstrukcija (3° kampas).

**Paskirtis:**

- Naudojamas šampų ir presformų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai Nr. 302410, dyd. 12/3 ir 12/4, karštojo užspaudimo prietaisai Nr. 354210 – 304450, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Nereguliuojamo ilgio!

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	21 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Laikiklis	BT 40 A = 90

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40